


**Garant****BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Produktų klasė	21B

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifautos kietlydinio keičiamos plokštelės idealiai tinka plonasienėms aliuminio medžiagoms apdirbti.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 1 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 10 \text{ mm}$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Pastūma $f_z$ per dantį	0,25 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BGHX 15L5 PCTR
Kietlydinys	HB7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	900 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		