



Freza 90° MEC11T, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	68 mm
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Koto $\varnothing D_s$, h6	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	9 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	26 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,27 laipsniai
$\varnothing D_3$	10 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------