

**Garant****Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Produktų klasė	21C

**Aprašymas**

**Pastaba:**  
**55° plokštelių reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

Sriegiams $\geq$	M16
Plokštelės storis E	2,34 mm
Gylis t	0,864 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis $\varnothing$ D	10,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Tipas	03
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka