



## Freza 90° MECH11, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 50/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis  $a_e$  pjaunant tokiu pat gyliu  $a_p$ . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	50 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	6
maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	46 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	30
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------