



## Freza 90° MEC11T, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Koto Ø $D_s$ h6	12 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	68 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Iškyšos ilgis $L_1$	23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	9 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	26 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,27 laipsniai
Ø $D_3$	10 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------