

Garant

Aluoking frezavimo galvutė 90° HPC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza **tiksliams 90° kampams suformuoti**. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BG.. 15L5..
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Kaištinis užveržimo varžtas	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Fiksatorius	219893
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Reguliavimo varžtas	219892

Reguliuojami plokštelių lizdai	1
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Varžtų priveržimo plokštelė	219894
Fiksatorius	219893
Atsarginis varžtas	219892