


Garant**Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	2175102
GTIN	4045197217585
Produktų klasė	21C

Aprašymas**Pastaba:**

55° plokštelių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Sriegiams \geq	M30x2
Plokštelės storis E	4 mm
Gylis t	1,159 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis \varnothing D	23 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Tipas	01
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka