



Freza 90° MEC11T, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8, 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	34 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm
Koto tipas	su sriegiu

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------