

Garant**Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:
30/92mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinoose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

Pastaba:

Modelis su dvipuse HB užspaudimo plokštuma.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	25 mm
Plokštelės dydis	27
Iškyšos ilgis L ₁	92 mm
Veik.Ø D	30 mm
Fiksavimo varžtas	219925
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Bendras ilgis L	150 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219925
-------------------	--------