

Garant**Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:
11,5/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- Cilindriniais vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	12 mm
Fiksavimo varžtas	219923
Veik.Ø D	11,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Plokštelės dydis	11
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Bendras ilgis L	70 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė

Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219923
-------------------	--------