

**Garant****Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:  
37/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

**Pastaba:**

Modelis su dvipuse HB užspaudimo plokštuma.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	58 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Veik.Ø D	37 mm
Fiksavimo varžtas	219925
Plokštelės dydis	27
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Bendras ilgis L	120 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	219925
-------------------	--------