

**Garant**
**Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 16/28mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218050 16/28
GTIN	4045197447166
Produktų klasė	21R

**Aprašymas**
**Modelis:**

**HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.**

**Paskirtis:**

Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui**.

**Pastaba:**

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

**Techninis aprašymas**

Veik.Ø D	16 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	83 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Fiksavimo varžtas	219926
Plokštelės dydis	24
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė

Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	219926
-------------------	--------