

**Garant****Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:  
11,5/20mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Produktų klasė	21R

## Aprašymas

### Paskirtis:

- Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinoose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

## Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Fiksavimo varžtas	219923
Plokštelės dydis	11
Veik.Ø D	11,5 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelio skaičius	1
Bendras ilgis L	85 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	219923
-------------------	--------