

**Garant**
**Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7735, Žingsnis: 0,75mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218056 0,75   |
| GTIN             | 4045197645616 |
| Produktų klasė   | 21D           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirtos** sriegio frezavimo plokštelės **darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.**

Plokštelė su vienpuse pjovimo briauna.

**Paskirtis:**

**Metriniams vidiniams sriegiams 60°** pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

**Pastaba:**

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).

Pastūma  $f_z = \text{HB 7720}$  apdirbant plieną  $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / per dantį}$ .

Pastūma  $f_z = \text{HB 7735}$  apdirbant INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / per dantį}$ .

**Techninis aprašymas**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus |
| Visas profilis                  | taip  |
| Danga                           | TiAlN |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Sriegio žingsnis           | 0,75 mm               |
| tinka sriegiams            | M4,5                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 27                    |
| Kietlydinys                | HB7735                |
| Ašmenys                    | HM                    |
| Sriegio tipas              | MF                    |
| Sriegio tipas              | MF-LH                 |
| Sriegio tipas              | M-LH                  |
| Sriegio tipas              | M                     |
| Profilio kampas            | 60 laipsniai          |
| Plokštelės dydis           | 19 mm                 |
| Pjovimo kryptis            | dešinini. ir kairini. |
| Produkto rūšis             | Frezavimas            |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 110 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 100 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min       | P         |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 25 m/min       | H         |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka | 20 m/min       | H         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 80 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 70 m/min       | M         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 70 m/min       | K         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Alyva                           | ribotai tinka |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |

|               |               |
|---------------|---------------|
| šlapias, min. | tinka         |
| sausasis      | ribotai tinka |
| Oras          | ribotai tinka |