

**Garant****Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:  
17/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

**Techninis aprašymas**

Fiksavimo varžtas	279810 5
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Plokštelės dydis	16
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Veik.Ø D	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Bendras ilgis L	90 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė

Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza