

Garant
Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 17/36mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	218050 17/36
GTIN	4045197411792
Produktų klasė	21R

Aprašymas

Modelis:

HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.

Paskirtis:

Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui**.

Pastaba:

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	95 mm
Veik.Ø D	17 mm
Iškyšos ilgis L_1	36 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Fiksavimo varžtas	219926
Plokštelės dydis	25
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė

Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219926
-------------------	--------