

Garant**VHM sferinė freza, Deimantinė, Ø f8 DC / DS: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209776 20
GTIN	4045197544292
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos frezomis su **kristaline deimantine danga sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas**. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas. Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,01 mm**.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D ₁	19,7 mm
Pastūma f _z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,13 mm
Pastūma f _z frezavimui kopijuojant grafitu	0,13 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	36 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	10 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,2×D pjaunant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB