


**Garant**

**Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 2,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218009 2,5
GTIN	4045197412140
Produktų klasė	21D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta keičiama plokštelė. **Dvejopai panaudojama.**

- **Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Labai tikslus atkartojimas.**

**Paskirtis:**

**Vidiniams metriniams sriegiams** pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

**Techninis aprašymas**

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Visas profilis	taip
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M

Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	27 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $>10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		