

**Garant****Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:  
22/25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 22/25
GTIN	4045197411846
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- Cilindriniais vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

**Pastaba:**

Modelis su dvipuse HB užspaudimo plokštuma.

**Techninis aprašymas**

Fiksavimo varžtas	279810 5
Plokštelės dydis	16
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Veik.Ø D	22 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelio skaičius	1
Bendras ilgis L	125 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza