

**Garant****Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.Ø DW / iškyšos ilgis L1:  
30/52mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
- Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
- Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.
- Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
- Maža pjovimo jėga.

**Pastaba:**

Modelis su dvipuse HB užspaudimo plokštuma.

**Techninis aprašymas**

Veik.Ø D	30 mm
Plokštelės dydis	27
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	52 mm
Fiksavimo varžtas	219925
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Bendras ilgis L	110 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	219925
-------------------	--------