


**Garant**

**Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55°, HB7720,  
Vijų skaičius colyje: 11**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218024 11
GTIN	4045197412386
Produktų klasė	21D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta keičiamoji plokštelė. **Dvigubai panaudojama.**

- **Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Labai tikslus atkartojimas.**

**Paskirtis:**

**Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55°** pagal standartą B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.  
Tolerancijos klasė Medium Class A.

**Techninis aprašymas**

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSP-LH
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	BSP
Profilio kampas	55 laipsniai
Plokštelės dydis	27 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo kryptis	dešinini. ir kairini.
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $>10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka