

Garant**Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 10/20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Modelis:****HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.****Paskirtis:**Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklųjų kiaurymių apdirbimui**.**Pastaba:**

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

Techninis aprašymas

Veik.Ø D	10 mm
Bendras ilgis L _{viso}	68 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Fiksavimo varžtas	219859
Plokštelės dydis	19
Iškyšos ilgis L ₁	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Drožlių griovelių skaičius	1
Koto tipas	Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė

Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219859
-------------------	--------