

**Garant****Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 24,5/43mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Modelis:****HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.****Paskirtis:**Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui**.**Pastaba:**

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki &lt;5.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	43 mm
Plokštelės dydis	41
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	104 mm
Fiksavimo varžtas	219927
Fiksavimo varžtas	219928
Veik.Ø D	24,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto tipas	Weldon kotas

Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	219928
Užveržimo varžtas	219927