

## HEDI

### Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 50R



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081127 50R
GTIN	4003644013425
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

##### · Apsauga nuo perkaitimo.

Su savaime užsidarančiais dangteliais. **Trumpalaikiam** naudojimui lauke. Atitinka DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

##### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

IP apsaugos klasė: IP 44

Nominali galia išvyniojus: 3500 (16 A) W

Kabelio klasė: H05RR-F

Kabelio sandara: 3G1,5

Kabelio medžiaga: Guminis

Laido ilgis: 50 m

Elektros lizdų skaičius: 3

## Techninis aprašymas

Tipas	50R
Kabelio medžiaga	Guminis
Kabelio klasė	H05RR-F
Tinklo įtampa	250 V
Laido ilgis	50 m
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Kabelio sandara	3G1,5
IP apsaugos klasė	IP 44
Elektros lizdų skaičius	3
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas