


**Garant****Sriegių frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 1,25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218015 1,25
GTIN	4045197412249
Produktų klasė	21D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta keičiama plokštelė. **Dvejopai panaudojama.**

- **Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Labai tikslus atkartojimas.**

**Paskirtis:**

**Išoriniams metriniams sriegiams** pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

**Techninis aprašymas**

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Visas profilis	taip
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M

Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	16 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $> 10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		