

Garant
Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 30/65mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Produktų klasė	21R

Aprašymas
Modelis:

HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.

Paskirtis:

Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui**.

Pastaba:

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

Techninis aprašymas

Fiksavimo varžtas	219927
Iškyšos ilgis L ₁	65 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Fiksavimo varžtas	219928
Veik.Ø D	30 mm
Plokštelės dydis	41
Bendras ilgis L _{viso}	128,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto tipas	Weldon kotas

Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219927
Užveržimo varžtas	219928