

**Garant****VHM sferinė freza, Deimantinė, Ø f8 DC / DS: 3/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209781 3/6
GTIN	4045197544346
Produktų klasė	11Y

**Aprašymas****Modelis:**

Naujausios kartos frezomis su **kristaline deimantine danga sp<sup>3</sup>** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas**. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas. Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,01 mm**.

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	2,9 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Pastūma f <sub>z</sub> frezavimui kopijuojant grafite	0,023 mm
Dantų skaičius Z	2
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	33 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,023 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	5 mm
Korekcijos koeficientas v <sub>c</sub>	1,25
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	1,5 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,2×D pjaunant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB