

Garant
GARANT Softcut® HSI, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.

Paskirtis:

Aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Tiksliaiems 90° kampams prašome pasirinkti $a_p = 8$ mm.

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).**

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Softcut®
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP