

**Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

319107 20

GTIN

4067263224457

Produktų klasė

32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymash₆

30 mm

h₁

16 mm

l₁

55 mm

Koto plotis b₃

13 mm

b₂

27 mm

b₁

52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Koto Ø d ₁	20 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis