

**Įrankių laikiklis, forma C2 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319117 16
GTIN	4067263224495
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 16
Koto plotis b ₃	13 mm
Koto Ø d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis