

**HOLEX****Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 40mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319107 40
GTIN	4067263224471
Produktų klasė	32V

## Aprašymas

**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Ašiniam tekimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

$h_2$	34 mm
Koto Ø $d_1$	40 mm
Koto plotis $b_3$	20,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_1$	25 mm

$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_1$	85 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis