

**Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319127 40
GTIN	4067263237488
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_1	25 mm
Koto plotis b_3	20,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Koto Ø d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis