

**Garant**

**GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma B3 radialinis, dešininis, trumpas, Koto Ø d1: 40mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319026 40
GTIN	4067263237587
Produktų klasė	31V

## Aprašymas

### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

### Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

$l_2$	44 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis