

**Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319127 50
GTIN	4067263237495
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto Ø d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Koto plotis b_3	26 mm
h_1	32 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis