

**Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319137 50
GTIN	4067263237648
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Ašiniam tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

$h_5$	50 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	50 mm
$b_1$	100 mm
$h_1$	32 mm
$b_2$	50 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	100 mm

h <sub>6</sub>	60 mm
Koto plotis b <sub>3</sub>	30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis