

**Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319137 20
GTIN	4067263237617
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_6	30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20
l_1	55 mm
Koto Ø d_1	20 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm

h_2	22 mm
h_5	25 mm
Koto plotis b_3	13 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis