

**Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319137 40
GTIN	4067263237631
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Koto Ø d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
h_2	34 mm
Koto plotis b_3	25,5 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis