

**Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319137 16
GTIN	4067263237600
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Ašiniam tekimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

h <sub>1</sub>	12 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 16
h <sub>5</sub>	20 mm

Koto plotis $b_3$	13 mm
$l_1$	44 mm
$b_1$	43 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis