

**HOLEX****Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319137 30
GTIN	4067263237624
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Ašiniam tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

$h_5$	28 mm
Koto plotis $b_3$	23 mm
Koto Ø $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
$l_1$	70 mm

$h_1$	20 mm
$h_2$	29 mm
$b_1$	70 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis