

Garant**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B5 radialinis, dešininis, ilgas,
Koto Ø d1: 40mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319046 40
GTIN	4067263237761
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis