

Garant**GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma B5 radialinis, dešininis, ilgas,
Koto Ø d1: 30mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319046 30
GTIN	4067263237754
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
h_5	36 mm
l_1	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Koto $\varnothing d_1$	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis