

**Garant****GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B4 radialinis, kairinis, trumpas,  
Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319036 40
GTIN	4067263237730
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm

$l_1$	22 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis