

**Garant**

**GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 40mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319106 40
GTIN	4067263237969
Produktų klasė	31V

## Aprašymas

### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

### Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

Koto $\varnothing d_1$	40 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Koto plotis $b_3$	20,5 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis