

Garant

GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319106 50
GTIN	4067263237976
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h ₂	41 mm
l ₁	100 mm
h ₅	50 mm
b ₁	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Koto plotis b_3	26 mm
h_6	60 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
Koto $\varnothing d_1$	50 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis