

Garant

**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B6 radialinis, kairinis, ilgas,
Koto Ø d1: 30mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319056 30
GTIN	4067263237778
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Techninis aprašymas

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Koto $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	36 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
b_1	100 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis