

**Garant**

**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 25mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319106 25
GTIN	4067263237945
Produktų klasė	31V

## Aprašymas

### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

### Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

b <sub>2</sub>	33 mm
Koto plotis b <sub>3</sub>	19 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 25
Koto $\varnothing d_1$	25 mm
$h_5$	25 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	58 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis