

Garant**GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 20mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319106 20
GTIN	4067263237938
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_6	30 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Koto plotis b_3	13 mm
l_1	55 mm
Koto $\varnothing d_1$	20 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis