

Garant

GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319106 30
GTIN	4067263237952
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto plotis b ₃	17 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Koto Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis