

**Garant**

**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C2 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 20mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319116 20
GTIN	4067263237983
Produktų klasė	31V

## Aprašymas

### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

### Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

b <sub>1</sub>	52 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Koto plotis b <sub>3</sub>	13 mm

$l_1$	55 mm
Koto $\varnothing d_1$	20 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$h_6$	30 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis