

Garant

GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319126 40
GTIN	4067263238065
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h_2	34 mm
Koto plotis b_3	20,5 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis